

Ispust kondenzata

PWEA-AC-6A

Broj artikla: 538679

FESTO

za spoljašnju ugradnju, sa nezavisnim električnim kontrolerom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Ručno pomoćno aktiviranje | Dodirno |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | eksterno, električno, potpuno automatski |
| Merna veličina | Stanje punjenja |
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Kontrolni elementi | Tastatura sa membranom sa ispitnim tasterom |
| Indikacija pogonske spremnosti | LED |
| Indikacija stanja | LED |
| Pogonski pritisak | 0,8 ... 16 bar |
| Alarmni izlaz | sa kontaktom |
| Nazivni pogonski napon AC | 115 V |
| Nazivni kapacitet ispusta kondenzata | 2 VA |
| Mrežna frekvencija | 50 ... 60 Hz |
| Dozvola | C-Tick |
| KC mark | KC-EMV |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medijuma | 1 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Klasa zaštite | III |
| Temperatura okoline | 1 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 700 g |
| Električni priključak | Vijčana stezaljka |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak ispusta kondenzata | PK-8 |
| Pneumatski priključak | G1/2 |
| Material of condensate reservoir | Aluminijumska legura za kovanje |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Plastika |