

Ispust kondenzata

PWEA-AC-7A

Broj artikla: 538680

FESTO

za spoljašnju ugradnju, sa nezavisnim električnim kontrolerom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ručno pomoćno aktiviranje	Dodirno
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	eksterno, električno, potpuno automatski
Merna veličina	Stanje punjenja
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Kontrolni elementi	Tastatura sa membranom sa ispitnim tasterom
Indikacija pogonske spremnosti	LED
Indikacija stanja	LED
Pogonski pritisak	0,8 ... 16 bar
Alarmni izlaz	sa kontaktom
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Nazivni kapacitet ispusta kondenzata	2 VA
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Dozvola	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	1 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Klasa zaštite	III
Temperatura okoline	1 ... 60 °C
Težina proizvoda	700 g
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak ispusta kondenzata	PK-8
Pneumatski priključak	G1/2
Material of condensate reservoir	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Plastika