

# Odvod kondenzata PWEA-AC-3D

Broj dela: 538681

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Ručna pomoćna aktivacija	impulsno
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	spoljni električni potpuno automatski
Merna veličina	Nivo napunjenosti
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Kontrolni elementi	Tastatura sa folijom sa testnim tasterom
Prikaz spremnosti za rad	LED
Prikaz uklopnog stanja	LED
Radni pritisak	0.8 bar...16 bar
Izlaz alarma	sa kontaktima
Nominalni radni napon DC	24 V
Nominalni kapacitet odvoda kondenzata	2 W
Dozvola	C-Tick
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	1 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Klasa zaštite	III
Temperatura okruženja	1 °C...60 °C
Težina proizvoda	700 g
Električni priključak	Stega sa vijkom

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Vrsta pričvrščenja	Ugradnja voda
Priključak za odvod kondenzata	PK-8
Pneumatski priključak	G1/2
Materijal posude za kondenzat	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Plastika