

Vodeća osovina FDG-40- -ZR-RF

Broj artikla: 538792

FESTO



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Hod	1 ... 5.000 mm
Rezerva hoda	136 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Vodica sa valjčićima
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maks. brzina	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena Ix	2.479E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena Iy	946,3E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	300 N
Maks. sila Fz	300 N
Maks. moment Mx	18 Nm
Sila premeštanja	5 ... 35 N
Dodatna težine po 10 mm hoda	59,1 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover cap	PA
Material guide rail	Čelik
Material of guide component	Čelik
Material housing	Aluminijum eloksirano