


Filter-prigušnik buke LFU-1/4

Broj dela: 539132

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	G1/4
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	1 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Radni pritisak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Protok u odnosu na atmosferu	4000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Smanjenje buke	Smanjenje za 40 dB
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	78 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	190 g
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal kućišta	PP