


# Obrtni razdelnik

## GF-1/4-1/8

Broj artikla: 539291

FESTO

Jednostavni obrtni razvodnik, 1 ulaz - 4 izlaza  
Sila aktiviranja zavisi od startne visine.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Normalni protok 1-2.1 (6->0)	1.730 l/min
Normalni protok 1-2.X otvoreno (6->0)	4.050 l/min
Maks. brzina obrtanja	3.000 1/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Use 5 µm filter when operating with water Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	2,8 Nm
Nazivni moment pritezanja	1,65 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost