


Spojni vod NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Broj artikla: 539508

FESTO

za cilindarske senzore, prenosnici pozicije, pritisne sklopke, senzori protoka, optički i induktivni senzori.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Svojstvo kabla	prikladno za energetski lanac
Područje pogonskog napona AC	30 V
Područje pogonskog napona DC	30 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	1,7 A
Stepen zagađenja	3
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Maks. pritezni moment, utičnica	0,3 Nm
Min. radijus savijanja kabla	30 mm
Krajevi žica	Završetak žice
Električni priključak	Utičnica ravna / kabl M5x0,5 / otvoreni kraj 4-polno / 3-žilno
Struktura kabla	3x0,14
Prečnik kabla	2,9 mm
Dužina kabla	5 m
Tip kabla	LiFY11Y
Nazivni presek provodnika	0,14 mm ²
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom sa zatvorenom cevi
Boje, žice	plavo smede crno
Boja kućišta	crno
Boja izolacije	sivo
Informacija o materijalu, kontramatica	Mesing Niklovano
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mesing pozlaćeno