

# Motor kontroler SFC-DC-VC-3-E-H0-CO

Broj artikla: 540364

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

za parametrizaciju i pozicioniranje elektro-mini-klizača SLTE i paralelne hvataljke HGPLE.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojestvo	Vrednost
Kontroler vrste pogona	P-kontroler pozicije
Zaštitna funkcija	I <sup>2</sup> t nadzor Nadzor struje Otkrivanje nedostatka napona Nadzor greške povlačenja Softver za prepoznavanje krajnjeg položaja
Senzor položaja rotora	Enkoder
Otpor završetka sabirnice	120 oma, eksterno
Kontroler nazivne snage	75 W
Nazivni napon napajanja logike DC	24 V
Nazivni napon, opskrba tereta DC	24 V
Nazivna struja, napajanje tereta	3 A
Nazivna struja, napajanje logike	0,1 A
Interface za konfiguraciju parametara	Parametrizacija i stavljanje u pogon RS232 (9600 Baud)
Vršna struja, napajanje tereta	5 A
Vršna struja, napajanje logike	0,8 A
Dozvoljeno područje opterećenja	± 10 %
Dozvoljeno područje logičkog napona	± 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Udarna čvrstoća	Na osnovu DIN EN 60068-2-27
Mehanička zaštita	IP54
Otpornost na vibracije	Na osnovu DIN EN 60068-2-6
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dozvola	C-Tick
Težina proizvoda	600 g
Komunikacijski profil	DS301/DSP402 FHPP
Interface enkodera, karakteristike	A/B-signal sa indeksnim impulsom RS485/RS422
Priključak sabirnice	Utikači 9-polno Sub-D
Fieldbus spojnica	CANopen
Maks. brzina prenosa Fieldbusa	1 Mbit/s
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom sa zidnim/površinskim držačem
Materijal - napomena	Sadrži PWIS