


# Ball valve actuator unit VZPR-BPD-22-R1

Broj dela: 540514

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	električni pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	CNOMO sa unutrašnjim navojem
Priključak armature	Rp1
Prikaz uklopnog položaja	Smer na dugmetu = smer protoka
Nominalna širina DN	25
Radni pritisak pogona	1 bar...8.4 bar
Nominalni pritisak armature PN	40
Temperatura medija	-20 °C...150 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	1800 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji