


Ugradbeni komplet manometra DPA-40-16-MA-SET

Broj artikla: 540782

FESTO

za pojačavač pritiska



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	27
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem
Pogonski pritisak	16 bar
Klasa tačnosti merenja	4
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	R1/8
Težina proizvoda	16 g