

# On-off ventil MS4N-EM1

Broj artikla: 541288

FESTO

Sa NPT navojem



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Obrtni zasun
Način aktiviranja	ručno
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Manometar	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 sa senzorom pritiska sa manometrom
Pogonski pritisak	0 ... 14 bar
Normalni nazivni protok	1.200 ... 2.200 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Food-safe	See Supplementary material information
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smer protoka	nije reverzibilno
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijumski odlivak