

On-off ventil MS6N-EM1-1/4-Z

Broj artikla: 541296

FESTO

ručno, smer protoka sa desna na levo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Obrtni zasun
Način aktiviranja	ručno
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pogonski pritisak	0 ... 18 bar
C vrednost	10,7 l/sbar
b-vrednost	0,56
Normalni nazivni protok	3.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smer protoka	nije reverzibilno
Težina proizvoda	580 g
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijumski odlivak