



# T utični spoj NEDU-M8D3-M12T4

Broj artikla: 541597

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                  | Vrednost  |
|---|---|
| Položaj ugradnje                          | proizvoljno   |
| Frekvencija priključivanja                | 500   |
| Područje pogonskog napona AC              | 60 V  |
| Područje pogonskog napona DC              | 60 V  |
| Nazivni pogonski napon AC                 | 60 V  |
| Nazivni pogonski napon DC                 | 60 V  |
| Dozvoljeno strujno opterećenje            | 4 A   |
| Klasa korozione otpornosti KBK            | 2   |
| Temperatura ležaja                        | -25 ... 85 °C   |
| Mehanička zaštita                         | IP65<br>IP67  |
| Temperatura okoline                       | -25 ... 85 °C   |
| Maks. pritezni moment                     | 0,3 Nm kod M8<br>0,5 Nm kod M12   |
| Težina proizvoda                          | 16,9 g  |
| Električni priključak                     | prema EN 60947-5-2<br>Utikači / utičnice<br>M12x1 / M8x1<br>4-polno / 3-polno |
| Vrsta pričvršćenja                        | navojno   |
| Boja kućišta                              | crno  |
| Informacija o materijalu, kontramatica    | Mesing<br>hromirano<br>Niklovano  |
| Materijal - napomena                      | Bez bakra i PTFE-a  |
| Informacija o materijalu, kućište         | TPE-U(PU)-ojačan  |
| Informacija o materijalu, utični kontakti | Mesing<br>pozlaćeno   |