

Robusna creva PAN-R-8X1,5-SI

Broj artikla: 541676

FESTO

Standardna O.D creva, za visoke pritiske do 20 bara, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	8 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	29 mm
Unutrašnji prečnik	5 mm
Min. radius savijanja	20 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,0316 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 8 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	TPE-A