

Modul grananja MS12N-FRM-G

Broj dela: 541682

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Modul grananja
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	3000 g
Pneumatski priključak 1	Modul baterije
Pneumatski priključak: 2	Modul baterije
Pneumatski priključak 3	2 NPT
Pneumatski priključak: 4	1 NPT
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom