


# AS-i-modul ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Broj artikla: 542125

FESTO

omogućuje priključak 4 senzora i 3 pogona, sa priključnom tehnikom M12.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
ATEX kategorija gasa	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C