

# Paralelni komplet EAMM-U-D32-40A


Broj artikla: 543150

FESTO

Suitable for electric drives.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	300 g