


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D40-57A

Broj dela: 543154

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|----------------------|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi obrtni momenat | 6.5 Nm |
| Težina proizvoda | 350 g |
| Kod interfejsa aktuatora | D40A D40B D40C |
| Kod interfejsa motora In | 57A |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |