


Aksijalni komplet EAMM-A-D60-52B

Broj artikla: 543163

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	930 g
Interface code, actuator	D60A D60C
Interface code, motor in	52B
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost