


Elektronski modul VMPA1-FB-EMS-D2-8

Broj artikla: 543331

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dijagnoza	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mesta	4
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	8
Sopstvena potrošnja struje kod napona pod teretom	3 mA
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	8 mA
Nazivna struja privlačenja po elektromagnetnom kalemu	58 mA do 24 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	9 mA nakon 24 ms
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	20 g
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost