

Multipol čvor VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Broj artikla: 543413

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61984
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	16 kod bistabilnih ventila 32 kod monostabilnih ventila
Maks. ukupna struja	6 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Stepen zagađenja	3
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	540 g
Električno aktiviranje	Multipol
Električni priključak	Utičnica / stezna letva
Material cover	PA
Material housing	Aluminijumski odlivak