

# Spojnica EAMC-16-20-6-6

Broj dela: 543420

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	6 mm
Prihvatni prečnik 2	6 mm
Veličina konstrukcije	16
Nominalna dužina	20 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	1.6 Nm
Težina proizvoda	8 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen