

Membranski sušič vazduha LDM1-1-D-MAXI-1000

Broj artikla: 543675


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za suvi i čisti vazduh.

Pažnja: Za trajno besprekorno funkcionisanje uređaja bezuslovno je potrebno predfilteriranje pogonskog vazduha mikrofilterom 0,01 µm (preostale čestice < 0,1 µm, preostali sadržaj ulja < 0,1 mg/m³)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Membranski sušič
Pogonski pritisak	3 ... 12,5 bar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski medijum	Air quality class 1:7:1 as per DIN ISO 8573-1
Sniženje tačke rose	17 K
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medijuma	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	2 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.450 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Material housing	Cink
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje