

# Cilindar zaustavljač DFST-63-30-Y4-A


Broj artikla: 543744

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Sa oprugom, podesivi amortizeri spreda.](#)

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	30 mm
Prečnik klipa	63 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	vertikalno
Način funkcionisanja	jednosmerni vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača sa prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Detekcija položaja prekretno poluge	za induktivne senzore
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Šipka za vođenje
Pogonski pritisak	2 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Udarna sila	5.000 N
Težina proizvoda	3.500 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material cover	Aluminijumski odlivak
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući