



# Ručni polužni ventil VHER-AH-M04E-N18-UD

Broj artikla: 545263

FESTO

U metalnoj izvedbi, sa detekcijom položaja ručice, 4/3 funkcija razvodnika odzračenog u osnovnom položaju, smer izlaza prema dole. Ovaj proizvod se može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	4/3 odzračen
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	800 l/min
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Obrtni zasun
Nazivni prečnik	6 mm
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Princip zaptivanja	tvrd
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	reverzibilno
Sloboda preklapanja	Da
Signal status display	sa priborom
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Moment aktiviranja	1,1 Nm
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 3	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 4	NPT1/8-27
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a Sadrži PWIS
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumski odlivak