


Senzor pritiska VMPAF-FB-PS-1

Broj artikla: 545352

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	21 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Tačnost FS	2,5 %FS
Materijal - napomena	RoHS komfornost