


# Brzi navojni spoj CK-1/2-PK-9

Broj artikla: 546069

FESTO

Spoljašnji navoj sa zaptivnim prstenom, metalna izvedba



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	9 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	za utični konektor, unutrašnji prečnik 9 mm sa maticom
Material housing	Aluminijum eloksirano