



# Vertikalna pritisno zaptivna ploča VABF-S2-1-L1D1-C

Broj artikla: 546096

FESTO

za ventilski blok VTSA, standardni raspored priključaka prema 5599-1, 5599-2, za montažu između ploče za povezivanje i ventila, pritisak napajanja bloka zatvara se.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	43 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Zaptivka za 1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	1.200 l/min
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-jednostavni rezervoari-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak