

Osnovni ventil LF-D-MINI-U

Broj artikla: 546428

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom. Finoća filtera 40 µm, sa zaštitnom šoljom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Seriya	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	0,748 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 240 Psi
Normalni nazivni protok	35 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	14 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Težina proizvoda	8,75 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	PE
Material housing	Cink
Material bowl	PC