

# Osnovni ventil LFMA-D-MIDI-U

Broj artikla: 546443

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča. Uložak filtera 0,01 µm sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	D
Veličina	Midi
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	0,01 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Pogonski pritisak	13,8 ... 240 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Efikasnost filtera	99,9999 %
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	33,8 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Preostali sadržaj ulja	0,00000027 oz/yd <sup>3</sup>
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Material housing	Cink
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Težina proizvoda	22,75 oz