

Osnovni ventil LFMA-D-MAXI-U



Broj artikla: 546447

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča. Uložak filtera 0,01 µm sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Seriya | D |
| Veličina | Maxi |
| Konstruktivna struktura | Filter sa vlaknima |
| Finoća filtera | 0,01 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Pogonski pritisak | 13,8 ... 240 Psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi |
| Efikasnost filtera | 99,9999 % |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | 33,8 ... 140 °F |
| Temperatura okoline | 14 ... 140 °F |
| Preostali sadržaj ulja | 0,00000027 oz/yd ³ |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Material housing | Cink |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | PC |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Težina proizvoda | 42 oz |