

Osnovni ventil LF-D-5M-MINI-U

Broj artikla: 546451

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom. Finoća filtera 5 µm, sa zaštitnom šoljom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | Mini |
| Seriya | D |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem |
| Maks. količina kondenzata | 0,748 oz(l) |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 240 Psi |
| Normalni nazivni protok | 28 cfm |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | 14 ... 140 °F |
| Temperatura okoline | 14 ... 140 °F |
| Težina proizvoda | 8,75 oz |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material filter | PE |
| Material housing | Cink |
| Material bowl | PC |