

Priključna baza PBL-1/8-D-MINI-L

Broj dela: 546495

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Serijska	D
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Cink liven pod pritiskom
Materijal zaptivnog prstena	NBR
Materijal vijaka	Čelik