


Adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Broj artikla: 546551

FESTO

jedna strana sa unutrašnjim, druga sa spoljašnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	19,05 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	32 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	60 Nm
Težina proizvoda	98,13 g
Pneumatski priključak 1	Male thread, 3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Female thread G3/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	PVC
Material housing	Čelik, pocinkovan