


Ulazni modul CP-E16-M12-EL

Broj artikla: 546923

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H - profilom po izboru:
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA ojačan
Material cover	PA ojačan
LED prikazi	16 channel status 2 module diagnostics 4 group diagnostics
Maksimalni broj ulaza	16
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	24 V
Preostala talasnost, napon pod opterećenjem	4 V _{ss}
Karakteristike, ulazi	IEC1131-T2
Sklopna razina	Signal 0: ≤ 6 V Signal 1: ≥ 8,6 V
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vreme ulaznog odskoka	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Maks. ukupna struja po modulu	0,7 A
Izolacija kanal - kanal	ne
Osiguranje (kratki spoj)	interno elektronsko osiguranje po grupi