

Vakuum generator dizna VN-20-L

Broj dela: 547702

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina Lavalove mlaznice	2 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Karakteristika ejektora	Standard velika usisna zapremina
Radni pritisak	1 bar...8 bar
Nominalni radni pritisak	6 bar
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu	184.4 l/min
Vreme ventilacije kod nominalnog radnog pritiska	0.17 s
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	3.75 g
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal zahvatne mlaznice	POM
Materijal čelične mlaznice	Aluminijumska legura za obrada