



Difuzni senzor SOEG-RT-M18-NA-S-2L

Broj artikla: 547911

FESTO

okrugli oblik



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Oblik | okruglo |
| Odgovara standardu | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Merna veličina | Pozicija |
| Metod merenja | optoelektronsko |
| Postupak merenja | Senzor difuzione refleksije |
| Vrsta svetla | crveno |
| Opseg | 40 ... 600 mm |
| Temperatura okoline | -25 ... 55 °C |
| Digitalni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Antivalentno |
| Histerezis | ≤ 60 mm |
| Maks. frekvencija prekidača | 1.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | 2 V |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 36 V |
| Preostala talasnost | 20 % |
| Struja praznog hoda | 20 mA |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 4-polno M12x1 Utikači |
| Veličina | M18 |
| Vrsta pričvršćenja | sa kontra maticom |
| Pritezni moment | 20 Nm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 53 g |
| Material housing | Mesing hromirano |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Indikacija funkcionalnih rezervi | LED zeleni |
| Mogućnosti podešavanja | Potenciometar |
| Područje podešavanja, donja granica | 40 mm |
| Područje podešavanja, gornja granica | 600 mm |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 55 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |