


Amortizer DYSW-5-8-Y1F

Broj artikla: 548071

FESTO

samopodesivo, sa progresivnom karakteristikom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Veličina | 5 |
| Hod | 8 mm |
| Prigušivanje | samopodesivi meka karakteristika |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Maks. udarna brzina | 2 m/s |
| Vreme reseta, kratko | 0,2 s |
| Vreme reseta, dugo | 1 s |
| Način funkcionisanja | jednosmerni pritisno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Dužina prigušivanja | 8 mm |
| Maks. sila na graničnik | 200 N |
| Maks. primljena energija po hodu | 1,3 J |
| Maks. primljena energija po satu | 10.000 J |
| Maks. preostala energija | 0,01 J |
| Sila reseta | 0,9 N |
| Težina proizvoda | 11 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa kontra maticom |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material housing | visokolegirani čelik |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |