

Bus node CPX-M-FB34

Broj artikla: 548751


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

za modularni električni terminal CPX.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Protokol	PROFINET IRT PROFINET RT
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Težina proizvoda	280 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Aluminijumski odlivak
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	M/P: Maintenance/PROFenergy NF: Greška u mreži TP1: Mreža aktivna, port 1 TP2: Mreža aktivna, port 2
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Kontrolni elementi	DIL prekidač Opciona memorijska kartica
Fieldbus interface	2 x utičnica RJ45 dvotaktna, AIDA
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	64 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	64 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
Brzina prenosa podataka	100 Mbit/s
Podrška konfiguracije	GSDML datoteka
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima preko Fieldbusa Aciklički pristup podacima preko Etherneta Fast Start Up (FSU) Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start parametrizacije u normal tekstu preko Fieldbusa Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 120 mA