

# Osni kontroler CPX-CMAX-C1-1

Broj dela: 548932

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Režimi rada	Satzbetrieb Direktni pogon
Dijagnostika	Dijagnostika orijentisana na modul preko lokalnog prikaza sa 7 segmenata
Maks. broj modula	8
Funkcija regulatora	Regulacija snage
Prikaz	Prikaz sedam segmenata
Prikazi statusa	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Status modula
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač radnog napona interni elektronski osigurač sa naponom pod opterećenjem
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Opseg napona pod opterećenjem DC	20 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Nominalni napon opterećenja DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Potrošnja struje pri nominalnom radnom naponu	200 mA
Dozvoljena struja pod opterećenjem	2.5 A
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	240 g
Osovine po petlji	1
Broj osovinskih kraka	1
Maks. dužina kabla	30 m
Električni priključak, kontrolni interfejs	Utičnica M9 5-polni

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Control-Interface	digitalno CAN-Bus sa Festo protokolom Integrisan završni otpornik
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan