

# Motor kontroler SEC-ST-48-6-P01

Broj artikla: 548945


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[za koračni motor.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2016. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kontroler vrste pogona	Bipolar-Chopper-Driver
Način pogona	1/32-koraka, 6400 koraka/okr.
podesivo smanjenje struje	0 ili 70 preko DIP prekidača
Podešavanje koraka	preko DIP sklopke
Podešavanje nazivne struje	DIP prekidači
Maks. koračna frekvencija	40 kHz
Nazivna struja	1,25 ... 6 A
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dozvola	C-Tick
Težina proizvoda	660 g
Radno područje logičkog ulaza	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom