


Električni interface

VABE-S6-1LF-C-A4-E

Broj artikla: 549042

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fieldbus interface	Utičnica M12x1/4-pin Utikač, M12x, 4 polni
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	4
Broj potčinjenih po uređaju	1
Maksimalni broj izlaza	4
Maksimalni broj ulaza	4
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	850 g
Električno aktiviranje	Fieldbus
Električni priključak	preko CPX
Područje adresiranja	1 ... 31 (0) Podešavanje pomoću AS-interface uređaja za adresiranje
Galvansko razdvajanje Fieldbus interface	Optički par
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR PUR
Material housing	Aluminijumski odlivak PA