


# Multipol čvor VABE-S6-LT-C-S6-R5

Broj artikla: 549046

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost  |
|--------------------------------|---|
| Položaj ugradnje               | proizvoljno   |
| Maks. broj ventilskih mesta    | 12 kod monostabilnih ventila<br>6 kod bistabilnih ventila |
| Maks. ukupna struja            | 10 A  |
| Nazivni pogonski napon DC      | 24 V  |
| Dozvoljena kolebanja napona    | +/- 10 %  |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress                                   |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mehanička zaštita              | IP65<br>NEMA 4  |
| Temperatura okoline            | -5 ... 50 °C  |
| Težina proizvoda               | 760 g   |
| Broj električnih priključaka   | 6   |
| Električno aktiviranje         | Multipol  |
| Električni priključak          | 5-polno<br>M12<br>Utikači                                 |
| Material cover                 | PA  |
| Material housing               | Aluminijumski odlivak                                     |