

# Brojač CCES-P-C8-E

Broj dela: 549403

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Električni brojač sa baterijom
Način vraćanja u prethodni položaj	Ručni taster ili električni signal
Prikaz	8znamenkasti
Maks. frekvencija brojanja	7.5 kHz
Prigušena maks. frekvencija brojanja	30 Hz
Minimalno trajanje impulsa pogona	15 ms
Minimalno trajanje impulsa za resetovanje	15 ms
gornja vrednost praga DC	5 V...30 V
Napajanje	Litijumska baterija
donja vrednost praga DC	0.7 V
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	30 g
Podešavanje ulaza brojača	negativna granica 30Hz
Ulaz brojača (input)	moгуćnost programiranja
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PC