


# Reduktor EMGA-80-P-G3-SST-87

Broj dela: 549432

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	80 mm
Veličina prirubnice motora	87 mm
Torzioni zazor	0.12 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	3:1
Maks. broj obrtaja pogona	7000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	85 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.77 kgcm <sup>2</sup>
Maks. vođenog obrtnog momenta	136 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Zaštita od obrtanja	6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2100 g
Interfejs reduktorskog pogona	80G 87A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen