


Priključna letva VABM-C7-12M-G18-10

Broj artikla: 549647

FESTO

Za magnetni ventil VOVG, sa internim upravljačkim pomoćnim vazduhom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Maks. broj ventilskih mesta | 10 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Težina proizvoda | 242 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material manifold | Aluminijumska legura za kovanje |