

Priključna letvica VABM-C7-12W-G18-2

Broj dela: 549648

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Maks. broj mesta za ventile | 2 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Težina proizvoda | 82 g |
| Priključak upravljačkog vazduha 12 | M3 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne lajsne | Aluminijumska legura za obrada |