


Elektromagnetni kalem MD-2-110VAC-PA

Broj artikla: 549904

FESTO

za naizmenični napon, bez utičnice.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Faktor snage cos (Ø) | 0,7 |
| Parametri kalema | 110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 14,5 VA, snaga držanja 10,5 VA |
| Dozvoljena kolebanja frekvencije | +/- 10 % |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-niski napon-smernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -20 ... 50 °C |
| Maks. pritezni moment za priključak | 0,5 Nm |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Električni priključak | prema DIN EN 175301-803 |
| Vrsta pričvršćenja | Sa narezanom maticom |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material solenoid coil | Duroplast Bakar Čelik |
| Material winding | Bakar |