



# Precizni regulator pritiska LRP-1/4-2,5-EX4

Broj artikla: 549919

FESTO

Bez manometra, prikladno za primenu prema ATEX potvrdi od Festa za zone 1, 2 kao I 21, 22.

Sa ovim proizvodom upotrebiti odgovarajući precizni manometar tip MAP ili FMAP.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	50
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljani precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,05 ... 2,5 bar
Maks. histerezis pritiska	0,02 bar
Normalni nazivni protok	1.800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	315 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak