

Aksijalni komplet EAMM-A-F37-57A

Broj artikla: 550943

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	7,5 Nm
Težina proizvoda	270 g
Interface code, actuator	F37
Interface code, motor in	57A
Materijal - napomena	RoHS komfornost